



Receptor de FM Microlink MLXi

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado



Descripción

Es el receptor universal de microlink equipado con la tecnología Dynamic FM. Su enchufe de tres pines es el estándar para todos los tipos de prótesis auditivas, con lo que se puede conectar a cualquiera, independientemente de su marca (también el nuevo BAHA BP100).

El receptor ajusta automáticamente el nivel de salida de audio según las características de la entrada de sonido a la que va conectado, asegurando siempre un nivel de audio claro sin llegar a saturar la entrada de la prótesis.

Es multifrecuencia, seleccionable desde su botón incorporado o desde el transmisor Inspiro, y tiene un modo de espera especial que permite ahorrar pilas del audífono cuando no está en funcionamiento.

Nota: Los sistemas de FM Phonak no son compatibles con los sistemas de otros fabricantes.

