



Receptor de FM Scola Flex

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado

Descripción

Es el receptor mas avanzado del sistema Scola. Se conecta directamente a la prótesis auditiva y se alimenta de su pila.

Es multifrecuencia, con lo que la frecuencia de trabajo se puede sintonizar desde el transmisor o desde el mismo receptor.

Es extraordinariamente compacto, y compatible con el resto de transmisores de la serie Scola o de otras marcas si trabajan en el mismo rango frecuencial.

Dispone de un conmutador que permite su apagado, su uso conjunto con el micrófono de la prótesis o su uso exclusivo como receptor de FM.

Dispone de zapatas intercambiables para usarlos con sistemas que lleven conectores distintos, como los BAHA o audífonos o implantes de casi todas las marcas.

