



Transmisor FM Scola Teach Team

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado
- Pérdida ligera sin adaptar



Descripción

El transmisor para entorno docente avanzado del sistema Scola.

Un transmisor avanzado operado por batería recargable. Tiene un micrófono direccional de solapa. La transmisión que realiza es de altísima calidad y está optimizado para captar las frecuencias del habla.

La característica diferencial del equipo respecto al Scola Teach, es que el Teach Team incorpora además un receptor de FM en el transmisor, que puede recibir la señal de un segundo transmisor de FM, por ejemplo un Scola Talk, y enviarlas mezcladas al alumno que lleve el receptor Scola Flex o Scola Buddy. Con ésta función se nos otorga la posibilidad de que por ejemplo, un segundo alumno que esté en la pizarra leyendo un trabajo, use también otro transmisor todo ello controlado por el profesor.

Compatible con todos los receptores de cualquier marca que trabajen en las mismas frecuencias. Si se maneja en conjunto con los receptores Scola Flex o Scola Buddy, permite su uso en tres modos, usuario, profesor y profesional. El modo profesor permite gracias a su función read back controlar el receptor de los alumnos desde la unidad, pudiendo sintonizarlos y comprobar su estado con la sola pulsación de una tecla. Cuenta además con un sistema de detección de interferencias.

El transmisor tiene una entrada de audio a la que se pueden conectar cualquier tipo de equipo de sonido, para transmitirlo a los receptores en un rango de 30mts, que es su alcance efectivo.

Puede funcionar con baterías recargables que se incluyen junto con el cargador o con pilas alcalinas de tipo AA.

