



Sistema de infrarrojos SET-900

Válido para

- Audífono
- Implante osteointegrado
- Pérdida ligera sin adaptar



Descripción

El SET-900 es un sistema de transmisión de audio por infrarrojos de alta calidad. Se diferencia del SET-830TV en su micrófono incorporado, que lo hacen adecuado para usar en entornos donde no sea posible usar un transmisor y necesitemos una amplificación personal, por ejemplo, en un teatro o en la iglesia.

También le mantiene alerta de los sonidos que se produzcan a su alrededor mientras ve la TV, como por ejemplo, si suena el teléfono.

La parte de infrarrojos transmite en estéreo y con calidad HIFI cualquier señal de audio que conectemos a su transmisor. Los auriculares receptores se encienden y se apagan al ponerlos en los oídos y tienen una autonomía de más de 8 horas. El transmisor se conecta a la TV y se enciende en el momento que se enciende la televisión, y se desconecta al apagarla. Todo ello nos proporciona la posibilidad de despreocuparnos totalmente del conjunto ya que opera solo. Las baterías del sistema se recargan cuando dejamos el auricular en su base.

Dispone de un control de volumen muy fácil de usar por su gran tamaño y la potencia de audio es muy alta, para cubrir gran parte de las pérdidas auditivas ligeras y medias.

La distancia de transmisión es de hasta 12 mts, más que suficiente para cubrir una habitación de una casa de tamaño medio.